

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice:
0410/03mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	24 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
Širina vrata L_4	4 mm
Veličina pločice	3 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 13
ISO kod držača	AH0410H SCLCR/L03
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 13	269028 13
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500