

Garant**Eco-stezni držač za tokarenje PDJNR 93°, za izmjenjive rezne pločice DN., desni****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250604 16/11
GTIN	4045197650269
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Tekst oblačića:

Optimalno hlađenje oštrica rashladnom tekućinom.

Pozicioniranje unutar skale osigurava prijenos rashladnog sredstva.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Tehnički opis

veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	PDJNR/L 1620X11
Duljina glave L ₁	33 mm
Koljenasta poluga	259015 4
Podložna pločica	259031 12
Veličina drške	16 mm

Vijak koljenaste poluge	259018 4
Opruga	259046 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/250604-16/11>