

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
1216/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	AH1216M SCLCR/L06
Udaljenost vrha od osi	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Veličina pločice	6 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	12 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušnja D <sub>min</sub>	18 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500