

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	259025 10
Veličina pločice	15 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	35 mm
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
ISO kod držača	DDJNR/L 2020K15
Podložna pločica	259031 28
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 28	259031 28
Vijak za podložnu pločicu tip 10	259025 10
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Garnitura za stezanje tip 2	259035 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500