

Garant

eco držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/11 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Tekst oblačića:

Optimalno hlađenje oštrica rashladnom tekućinom.

Pozicioniranje unutar skale osigurava prijenos rashladnog sredstva.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: PDJNR/L 2020X11

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DN.. 1104..

Funkcionalna širina L₄: 25 mm

Duljina glave L₁: 33 mm

Ukupna duljina L: 92 mm

Podložna
pločica: 259031 12

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	11 mm

Opruga	259046 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Koljenasta poluga	259015 4
Vijak koljenaste poluge	259018 4
Duljina glave L ₁	33 mm
ISO kod držača	PDJNR/L 2020X11
Veličina drške	20 mm
Podložna pločica	259031 12
Ukupna duljina L	92 mm
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Opruga tip 2	259046 2
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Podložna pločica tip 12	259031 12
Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Koljenasta poluga tip 4	259015 4
Vijak za koljenastu polugu tip 4	259018 4