

 KOMET**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK7710, oznaka tip W80: 28-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236608 28-010
GTIN	4047109187689
Razred artikla	24R

**Opis**

KOMET® izmjenjiva rezna pločica 28-010 ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 09T308-01  
Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/okr

**Tehnički opis**

Oznaka	28-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 09T308-01
Serijski broj	KUB Pentron®
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK7710
Tip	Aluminij
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	220 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		