

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Podložna pločica	259031 28
Vijak za podlošku	259025 10
Veličina drške	25 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 2525M15
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Veličina pločice	15 mm
Duljina glave L ₁	36 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Vijak za podložnu pločicu tip 10	259025 10
Podložna pločica tip 28	259031 28
Garnitura za stezanje tip 2	259035 2
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500