

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	32 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 3232 P15
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Podložna pločica	259031 28
Vijak za podlošku	259025 10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Veličina pločice	15 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

## Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 10

259025 10

Garnitura za stezanje tip 2

259035 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Podložna pločica tip 28

259031 28

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500