

**KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3×D, Ø DC m7: 24,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236630 24,5
GTIN	4047109100251
Razred artikla	24P

Opis**Izvedba:**

- Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o Ø do 1,5 mm.
- Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.
- Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera ($\pm 0,1$ mm u pravilu).
- Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).
- 3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.
- Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:
- ovisno o Ø, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 – 239030).

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

- **Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.**
- **Na upit – rezanje u lijevo; – 2×D, – drugi Ø; – Posebne izvedbe – prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.**

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP2 (1,0 Nm)
--	----------------------

Korisna duljina L ₁	75 mm
Broj oštrica Z	1
Ø drške D _s	25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 040304 18-...
postizanje maksimalnog Ø kod ekscentra	25,5 mm
Duljina drške L _s	56 mm
Serija	KUB Trigon®
Nazivni Ø D	24,5
Maksimalna granica prilagodbe V _{max}	0,5 mm
Duljina izboja L _A	99 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP2	239652 6IP2
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0