

LOCTITE**Osigurač za vijke, 50 ml, oznaka proizvođača: 222**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083301 222
GTIN	4058093008942
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepljiva sredstva prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

Tekući osigurač vijčnika.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Slabe čvrstoće, jednostavna demontaža, prikladno za sve metale i pasivne materijale.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

minimalni moment odvajanja	6 Nm
Oznaka proizvođača	LOCTITE 222

za veličine navoja M do	M36
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Oblik	tekuće
Osobina	thixotrop
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	antivibracijski
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
prikladno za materijal	Metal
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	Ljepilo
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Plamište	100 °C
Boja	ljubičasto
Kemijaska baza	Dimetakrilatni ester
Količina punjenja	50 ml
Funkcionalna čvrstoća prema	6 h
Čvrstoća prema	15 min
Dinamična viskoznost	900 - 1500 mPas
Demontaža	s normalnim alatom
Razred čvrstoće	nisko čvrsta
Gustoća	1,08 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

Pribor

Ručna pumpa za ljepila sa setom za doziranje Prikladan za veličinu spremnika 50 ml

083344 50