

Garant

eco držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/15 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Tekst oblačića:

Optimalno hlađenje oštrica rashladnom tekućinom.

Pozicioniranje unutar skale osigurava prijenos rashladnog sredstva.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: PDJNR/L 2020H15

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DN.. 1506..

Funkcionalna širina L₄: 25 mm

Duljina glave L₁: 41 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Podložna
pločica: 259031 13

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 5
ISO kod držača	PDJNR/L 2020H15

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Podložna pločica	259031 13
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Opruga	259046 1
Veličina drške	20 mm
Koljenasta poluga	259015 5
Duljina glave L ₁	41 mm
Veličina pločice	15 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Vijak za koljenastu polugu tip 5	259018 5
Podložna pločica tip 13	259031 13
Koljenasta poluga tip 5	259015 5
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Opruga tip 1	259046 1