

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK6115, oznaka tip W80: 46-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236607 46-010
GTIN	4047109204492
Razred artikla	24R

Opis**Napomena:**

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Tip: GG(G)

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 130508-01

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,13 mm/okr

Tehnički opis

Oznaka	46-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,13 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 130508-01
Serijska	KUB Pentron®
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK6115
Tip	GG(G)
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		