

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Podložna pločica	259031 28
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Vijak za podlošku	259025 10
Veličina pločice	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Duljina glave L <sub>1</sub>	35 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 2020K15
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

## Pribor

Garnitura za stezanje tip 2	259035 2
Vijak za podložnu pločicu tip 10	259025 10
Podložna pločica tip 28	259031 28
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500