



KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3×D, Ø DC m7: 18,5mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236630 18,5 |
| GTIN | 4047109100169 |
| Razred artikla | 24P |

Opis

Izvedba:

- Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o Ø do 1,5 mm.
- Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.
- Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera ($\pm 0,1$ mm u pravilu).
- Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).
- 3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.
- Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:
- ovisno o Ø, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 – 239030).

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

- **Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.**
- Na upit – rezanje u lijevo; – 2×D, – drugi Ø; – Posebne izvedbe – prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-------|
| Korisna duljina L ₁ | 57 mm |
|--------------------------------|-------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| postizanje maksimalnog \varnothing kod ekscentra | 19,5 mm |
| Broj oštrica Z | 1 |
| \varnothing drške D_s | 25 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 030204 10-... |
| Duljina drške L_s | 56 mm |
| Serija | KUB Trigon® |
| Nazivni \varnothing D | 18,5 |
| Maksimalna granica prilagodbe V_{max} | 0,5 mm |
| Duljina izboja L_A | 81 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D |
| Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | Iskruživanje |
| Primjena bušilice | ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1 | 239652 6IP1 |