

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8430, oznaka tip W80: 38-030****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 236609 38-030 |
| GTIN           | 4047109230323 |
| Razred artikla | 24R           |

**Opis**

KOMET® izmjenjiva rezna pločica 38-030 ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 110408-03  
Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/okr

**Tehnički opis**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Oznaka                                    | 38-030                           |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,13 mm/okr                      |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice          | SOGX 110408-03                   |
| Serija                                    | KUB Pentron®                     |
| Broj zamjena/oštrica                      | 4                                |
| Vrsta                                     | BK8430                           |
| Tip                                       | Uni                              |
| Rezni materijal                           | Tvrđi metal (HM)                 |
| Vrsta proizvoda                           | Okretna rezna pločica za bušenje |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 400 m/min | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno samo u posebnim uvjetima | 250 m/min | N       |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno samo u posebnim uvjetima | 200 m/min | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 260 m/min | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 240 m/min | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 220 m/min | P       |
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 180 m/min | P       |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 160 m/min | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 150 m/min | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 150 m/min | M       |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima | 140 m/min | K       |
| Uni                            | prikladno                          |           |         |
| mokro maksimalno               | prikladno                          |           |         |