

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 28
Veličina drške	25 mm
Veličina pločice	15 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Vijak za podlošku	259025 10
ISO kod držača	DDJNR/L 2525M15
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Duljina glave L ₁	36 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 10

259025 10

Podložna pločica tip 28

259031 28

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Garnitura za stezanje tip 2

259035 2

Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500