

 KOMET**KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 17,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236635 17,5
GTIN	4047109099517
Razred artikla	24P

**Opis****Izvedba:**

- **Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.**
- **Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera ( $\pm 0,1$  mm u pravilu).**
- **Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).**
- **3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.**
- **Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:**
- **ovisno o Ø, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 – 239030).**
- **Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o Ø do 1,5 mm.**

**Upotreba:**

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

**Napomena:**

- **Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.**
- **Na upit – rezanje u lijevo; – 2×D, – drugi Ø; – Posebne izvedbe – prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.**

**Tehnički opis**

postizanje maksimalnog Ø kod ekscentra	18,5 mm
ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	54 mm
Broj oštrica Z	1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204 10-...
Seriya	KUB Trigon®
Nazivni Ø D	17.5
za colni Ø	11/16 col
Maksimalna granica prilagodbe V <sub>max</sub>	0,5 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	89 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1	239652 6IP1

