



## KOMET KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3×D, Ø DC m7: 38mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236630 38
GTIN	4047109100596
Razred artikla	24P

### Opis

#### Izvedba:

- Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o Ø do 1,5 mm.
- Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.
- Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera ( $\pm 0,1$  mm u pravilu).
- Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).
- 3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.
- Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:
- ovisno o Ø, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010 – 239030).

#### Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

#### Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak (bez izmjenjivih reznih pločica).

#### Napomena:

- **Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.**
- Na upit – rezanje u lijevo; – 2×D, – drugi Ø; – Posebne izvedbe – prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.

### Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 10IP1 (2,8 Nm)
--	-----------------------

Korisna duljina $L_1$	114 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	32 mm
postizanje maksimalnog $\varnothing$ kod ekscentra	41 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304 34-...
Broj oštrica Z	1
Duljina drške $L_s$	60 mm
Serija	KUB Trigon®
Nazivni $\varnothing$ D	38
za colni $\varnothing$	1 1/12 col
Maksimalna granica prilagodbe $V_{max}$	1,5 mm
Duljina izboja $L_A$	153 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3xD
Drška	DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP	239652 10IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP1	239652 10IP1

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil  
10IP

---

674252 10IP