

**KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK6115, oznaka tip W80: 24-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236607 24-010
GTIN	4047109181052
Razred artikla	24R

**Opis****Napomena:**

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Tip: GG(G)

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOGX 080308-01

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/okr

**Tehnički opis**

Oznaka	24-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 080308-01
Serijski broj	KUB Pentron®
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	BK6115
Tip	GG(G)
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		