



## KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje ubodno tokarenje, desni, L2 = 35 mm, Ø Dmin / širina utora w: 6/1 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	240170 6/1
GTIN	4047109072145
Razred artikla	24S

### Opis

#### Izvedba:

Rezni materijal = BK 82.

Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.

#### Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit.

Unutarnje hlađenje: da

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Ø drške d: 8 mm

maksimalna dubina uboda  $t_{maks}$ : 1,8 mm

odgovarajući držač za tokarenje 240100: 12/8; 16/8

### Tehnički opis

Širina utora w	1 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100	12/8; 16/8
maksimalna dubina uboda $t_{maks}$	1,8 mm
a	5,7 mm
za provrte od Ø $d_{min}$	6 mm
f	2,75 mm
Ø drške d	8 mm
Unutarnje hlađenje	da

Posmak f u čeliku < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/okr
Duljina mjerenja	35 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 35 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

---

## Pribor

KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) Drška Ø d / Ø bušenja d1 16/8 mm	240100 16/8
--	-------------

KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) Drška Ø d / Ø bušenja d1 12/8 mm	240100 12/8
--	-------------