

Garant**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260032 25/12
GTIN	4045197652270
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	30 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
ISO kod držača	A25R SCLCR/L12
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 9
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 9	269028 9
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500
