

**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
12/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260029 12/06
GTIN	4960664541188
Razred artikla	25U

Opis**Izvedba:**

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Unutarnje hlađenje: da

Ø drške D_s : 12 mm

ISO kod držača: A12M SCLCR/L06

Kut rezne oštrice κ : 95 stupanj

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC.. 0602..

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 14 mm

Udaljenost vrha od osi: 7 mm

Tehnički opis

ISO kod držača	A12M SCLCR/L06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	14 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269021 2
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

Ø drške D _s	12 mm
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 2	269022 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak	269405
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8