

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/15mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura zatika za opruge	259047 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Podložna pločica	259031 28
Veličina pločice	15 mm
Koljenasta poluga	259015 8
Garnitura opruga	259044 2
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 7
ISO kod držača	A32S PDUNR/L15
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Podložna pločica tip 28	259031 28
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500