

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PDJNR/L 1616H11
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Garnitura opruga	259044 4
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Veličina pločice	11 mm
Podložna pločica	259031 7
Duljina glave L ₁	25 mm
Koljenasta poluga	259015 7
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Podložna pločica tip 7	259031 7
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500