

**motalica za kabele čelična jezgra, Tip: 40N-4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081106 40N-4
GTIN	4007123687640
Razred artikla	08B

Opis**Izvedba:**

Motalice za kabele u skladu su sa specifikacijama DGUV I 203-006 (ranije BGI 608).

Robusna motalica za kabele s čeličnim tijelom valjka od lima, s prednjim i prednjim i prednjim zaštićenim leđima.

Tehnički opis

Duljina	22 mm
Materijal kabla	Gumeni neopren
Materijal bubnja	Čelični lim
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Razred kabla	H07RN-F
Struktura kabla	3G1,5
Visina	39 mm
Boja kabla	crno

List s podacima

IP-klasa zaštite	IP 44
Broj utičnica tipa F	4
Duljina kabela	40 m
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
širina	30,5 mm
Broj utičnica	4
Nazivna struja	16 A
Broj utičnica 230 V	4
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Dostupan sustav za dijagnostiku	da
Mrežni napon	230 V
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele