



motalica za kabele čelična jezgra, Tip: 50B-4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081106 50B-4
GTIN	4007123687671
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Motalice za kabele u skladu su sa specifikacijama DGUV I 203-006 (ranije BGI 608).
Robusna motalica za kabele s čeličnim tijelom valjka od lima, s prednjim i prednjim i prednjim
zaštićenim leđima.

Tehnički opis

Nazivna struja	16 A
Mrežni napon	230 V
Materijal kabla	PUR (poliuretan)
Duljina kabla	50 m
Broj utičnica tipa F	4
Razred kabla	H07BQ-F
Struktura kabla	3G1,5
Duljina	32 mm

List s podacima

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Materijal bubnja	Čelični lim
Broj utičnica	4
širina	20 mm
Boja kabla	Crveno
Broj utičnica 230 V	4
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Visina	40 mm
Dostupan sustav za dijagnostiku	da
Nazivna snaga, odolano	3500 (16 A) W
IP-klasa zaštite	IP 44
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele