

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
40/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A40T SCLCR/L12
Udaljenost vrha od osi	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Vijak s podloškom	269013 5
Podložna pločica	269005 6
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	49 mm
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina $L_2$	38,5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

---

## Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Podložna pločica tip 6	269005 6
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500