

Garant
**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/12mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	269005 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	49 mm
ISO kod držača	A40T SCLCR/L12
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Vijak s podloškom	269013 5
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	38,5 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 6	269005 6
Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500