

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/11 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura opruga	259044 4
Veličina pločice	11 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Duljina glave L ₁	28 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
ISO kod držača	PDJNR/L 2020K11
Podložna pločica	259031 7
Veličina drške	20 mm
Koljenasta poluga	259015 7
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Podložna pločica tip 7	259031 7
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500