

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
8/06mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	6 mm
Veličina pločice	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A08H SCLCR/L06
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	10 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	7 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	8 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500