

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Koljenasta poluga	259015 10
ISO kod držača	A20Q PDUNR/L11
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Vijak koljenaste poluge	259018 12
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina $L_2$	19 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje od čelika

---

**Pribor**

Koljenasta poluga tip 10

259015 10

Vijak koljenaste poluge tip 12

259018 12