

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 7
ISO kod držača	PDJNR/L 2525M11
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Garnitura opruga	259044 4
Veličina pločice	11 mm
Koljenasta poluga	259015 7
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Duljina glave L ₁	33 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 7	259031 7
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Koljenasta poluga tip 7	259015 7
Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500