


Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem, desno, tip: SET09

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Razred artikla	29W

Opis
Dio isporuke:

U plastičnoj kutiji.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
ISO kod držača	A16Q SCLCR/L09
ISO kod držača	A20R SCLCR/L09
ISO kod držača	A25R SCLCR/L09
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	20 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	25 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	28 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Stezna visina L_2	18 mm

Stezna visina L ₂	23 mm
Udaljenost vrha od osi	10,7 mm
Udaljenost vrha od osi	10,5 mm
Udaljenost vrha od osi	14,5 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Držač za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 20/09 mm	260032 20/09
Držač za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 16/09 mm	260032 16/09
Držač za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 25/12 mm	260032 25/12
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500