



Turbinska brusilica na komprimirani zrak, Tip: CP3T30



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079313 CP3T30
GTIN	154518065218
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Pneumatski turbinska brusilica za najteže primjene, održavajući brzinu čak i pod velikim opterećenjem. Motor turbine pruža visok omjer snage i težine i ne zahtijeva podmazivanje.

Dio isporuke:

Uključuje potrebnu nazuvicu.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni setovi): Setovi dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučivi su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
maksimalna potreba za zrakom	2010 l/min
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
Priključni navoj	M14
Opskrba energijom	Radi na komprimirani zrak
Težina	2,2 kg
Izlazna snaga	2300 W
maksimalni Ø diska	125 mm

List s podacima

oznaka proizvođača	CP3T30-120AA5V
Radna buka	78 dB(A)
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
maksimalne vibracije prema EN	2,6 m/s ²
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica