

**Garant**
**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
8/06mm**


### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 260032 8/06   |
| GTIN           | 4045197652225 |
| Razred artikla | 21T           |

### Tehnički opis

|  |  |
|--|--|
| ISO kod držača                               | A08H SCLCR/L06                         |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7                               |
| Veličina pločice                             | 6 mm                                   |
| Udaljenost vrha od osi                       | 6 mm                                   |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | CC.. 0602..                            |
| Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$            | 10 mm                                  |
| Ukupna duljina L                             | 100 mm                                 |
| Stezna visina $L_2$                          | 7 mm                                   |
| Kut rezne oštrice $\kappa$                   | 95 stupanj                             |
| Ø drške $D_s$                                | 8 mm                                   |
| Standard                                     | DIN 8024                               |
| Primjena                                     | desno                                  |
| Unutarnja dubina tokarenja do                | 3×D                                    |
| Unutarnje hlađenje                           | da                                     |
| Primjena                                     | Uzdužno tokarenje, unutarnje           |
| Vrsta proizvoda                              | Držac za unutarnje tokarenje od čelika |

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500