

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 28
ISO kod držača	PDJNR/L 2020K15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Duljina glave L ₁	35 mm
Garnitura opruga	259044 2
Koljenasta poluga	259015 8
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 7
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Veličina pločice	15 mm
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 28	259031 28
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500