

Garant

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 080412, za srednje tešku obradu, Wiper



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252073 HB7020-2
GTIN	4069515023016
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Vrsta	HB7020-2
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 420 m/min
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	6
lomač odvojenih čestica	WSM

List s podacima

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje