

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	DDJNR/L 3232 P15
Vijak za podlošku	259025 10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Veličina drške	32 mm
Duljina glave L ₁	40 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Podložna pločica	259031 28
Veličina pločice	15 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 28	259031 28
Vijak za podložnu pločicu tip 10	259025 10
Garnitura za stezanje tip 2	259035 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500