

Garant

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 120412, za srednje tešku obradu, Wiper



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250159 HB7020-2
GTIN	4069515015943
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Vrsta	HB7020-2
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Iomač odvojenih čestica	WSM
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 420 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4

List s podacima

Glavna primjena	P
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje