

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 120404, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250058 HB7035-2
GTIN	4069515015622
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Iomač odvojenih čestica	SS
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 350 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7035-2
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm

List s podacima

Glavna primjena

P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje