

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CC.T 120404, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260158 HB7035-2
GTIN	4069515020022
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Vrsta	HB7035-2
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
lomač odvojenih čestica	SM

List s podacima

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 290 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje