

Garant
**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
12/06mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	A12L SCLCR/L06
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina pločice	6 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	16 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijača skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500