

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje KNUX 160410R, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251036 HB7020-2
GTIN	4069515017381
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a _p	0,3 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
promjer lomača	2,2 mm
Brzina reza v _c glavna primjena	130 - 370 m/min
Vrsta	HB7020-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje