

**Garant****Izmjenjiva rezna pločica za glodanje KNUX 160410L, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 251038 HB7020-2 |
| GTIN           | 4069515017404   |
| Razred artikla | 21G             |

**Tehnički opis**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Uvjetovanost reza                 | lagani prekid                      |
| Posmak f                          | 0,2 - 0,5 mm/okr                   |
| Vrsta                             | HB7020-2                           |
| Broj zamjena/oštrica              | 2                                  |
| Fina/gruba obrada                 | Grubo-fina obrada                  |
| lomač odvojenih čestica           | SM                                 |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM)                   |
| promjer lomača                    | 2,2 mm                             |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,3 - 4 mm                         |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 130 - 370 m/min                    |
| Glavna primjena                   | P                                  |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | KNUX 160410L                       |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |