

**Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem, lijevi, tip: SET06****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Razred artikla	29W

Opis**Dio isporuke:**

U plastičnoj kutiji.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A0608H SCLCR/L06
ISO kod držača	A0810J SCLCR/L06
ISO kod držača	A1012K SCLCR/L06
ISO kod držača	A1216M SCLCR/L06
Stezna visina L ₂	7 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Stezna visina L ₂	11 mm

Stezna visina L_2	15 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	8 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	11 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	13 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	16 mm
Udaljenost vrha od osi	4 mm
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Duljina glave L_1	22 mm
Duljina glave L_1	27 mm
Duljina glave L_1	33 mm
Duljina glave L_1	42 mm
Širina vrata L_4	6 mm
Širina vrata L_4	8 mm
Širina vrata L_4	10 mm
Širina vrata L_4	12 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	$3 \times D$
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Držać za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 1216/06 mm	260033 1216/06
Držać za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 0608/06 mm	260033 0608/06
Držać za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 0810/06 mm	260033 0810/06
Držać za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 1012/06 mm	260033 1012/06
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500