


Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SNMG 120404, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251222 HB7035-2
GTIN	4069515017589
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Dubina reza a_p	0,3 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 320 m/min
Vrsta	HB7035-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Broj zamjena/oštrica	8
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Iomač odvojenih čestica	SM

List s podacima

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje