

Garant

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 060404, za završnu obradu, Wiper



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251953 HB7020-2
GTIN	4069515018401
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Vrsta	HB7020-2
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Iomač odvojenih čestica	WSS
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 480 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm

List s podacima

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje