

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
10/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A10K SCLCR/L06
Veličina pločice	6 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	12 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500