

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Veličina drške	25 mm
Garnitura opruga	259044 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Duljina glave L ₁	35 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 7
Podložna pločica	259031 28
Veličina pločice	15 mm
Koljenasta poluga	259015 8
ISO kod držača	PDJNR/L 2525M15
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Podložna pločica tip 28	259031 28
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500