

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
32/15mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 7
Koljenasta poluga	259015 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Garnitura opruga	259044 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
ISO kod držača	A32S PDUNR/L15
Veličina pločice	15 mm
Podložna pločica	259031 28
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Koljenasta poluga tip 8	259015 8
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Vijak koljenaste poluge tip 7	259018 7
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 28	259031 28
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500